

LEGIO.gastrohandbrause

Schützen Sie Mitarbeiter und Gäste von Anfang an. Die LEGIO.gastrohandbrause ist die ideale Lösung bei Legionellen-Ausbrüchen und in Bereichen in denen hohe Hygienemaßnahmen gefordert werden. Sie lässt sich schnell an bestehende Armaturen installieren und ist sofort einsatzbereit.

Einsatzmöglichkeiten

- Gewerblich genutzte Gebäude wie Tagungsstätten
- Hotels mit Restaurantbetrieb
- Öffentliche Gebäude wie Kindergärten/Vorschulen, Seniorenheime und JVA´s mit Großküchen
- Industrie und Verwaltung
- Erholungs- und Freizeiteinrichtungen
- Ferienhäuser
- Privater Wohnungsbau

Eigenschaften

- Nachgewiesene Wirksamkeit beim Rückhalt von Legionellen und anderen Bakterien sowie weiteren Mikroorganismen
- Konform mit der Bewertungsgrundlage für Kunststoffe und andere organische Materialien in Kontakt mit Trinkwasser (KTW-BWGL) und Bewertungsgrundlage für metallene Werkstoffe des Umweltbundesamt
- Lange Nutzungsdauer von bis zu **70 Nutzungstagen** (abhängig von der Qualität des Zulaufwassers)
- Hohe Durchflussraten, auch bei geringem Wasserdruck
- Einfache Installation
- Schneller Filteraustausch ohne Werkzeug
- Gehäuse "Made in Germany", Filtermodul "Made in Holland"



LEGIO.gastrohandbrause



LEGIO.icf Wechselkartusche



Hygienemaßnahme

Gastrobrause

Legionellenfilter

Technische Daten, Filterkartuschen & Leistungsdaten

Modellnummer	41.2.705	32.1.500 ICF
		
Typ	LEGIO.gastrohandbrause Startset inkl. ICF Kartusche, Gewindeanschluss, Feststellstift und Hochdruckhebelventil	LEGIO.icf Wechselkartusche
Max. Maße	Ø 110 x 242 mm	Ø 80 x 55 mm
Gewicht ca.	1000 gr.	110 gr.
Verbindung	1/2" Außengewinde	Einsatz
Volumenstrom bei 2 bar	bis 12 l/min	bis 12 l/min
Bestätigte Lebensdauer	70 Tage (10 Wochen)	70 Tage (10 Wochen)
Rückhaltung von Bakterien- und Pilzen ⁽¹⁾	Bakterien > LOG 7 Pilze > LOG 4	Bakterien > LOG 7 Pilze > LOG 4

⁽¹⁾ Weitere Informationen finden Sie im Validierungsbericht.

Materialien und technische Daten der Membrankartusche

Filtermaterial	Mischung aus Polyethersulfon und Polyvinylpyrrolidon
Porengröße	0,2 µm
Max. Betriebsdruck	5 bar
Betriebstemperatur	0 - 60 °C ; 70 °C für 30 min bei 2 bar während Nutzungsdauer
Chloraufnahme	1.200 ppm, insgesamt 10 Stunden während Nutzungsdauer
Durchfluss	3.000 l während Nutzungsdauer
Lagerung & Handhabung	<ul style="list-style-type: none"> • Trocken lagern; nach erstem Gebrauch vor Frost schützen • Mit Vorsicht behandeln; keinen starken Erschütterungen aussetzen • Desinfektion der Oberfläche auf Basis von Alkohol und Peroxide • Kann nach Gebrauch über Restmüll entsorgt werden
Kartuschenwechsel	Separate Information zum Kartuschenwechsel sind zu beachten
Lieferumfang	Inkl. Kartuschenwechselkalender und wasserfeste Wechselaufkleber.
Empfehlung	Bei thermischer Desinfektion LEGIO.ball entfernen

Die Membraneinheit wurde von dem unabhängigen niederländischen Prüflabor Vitens und vom Labor HYTECON, Bönen, hinsichtlich der Legionellen-Retention (sowie weiteren Bakterien) geprüft. Die Ergebnisse zeigen, dass der LEGIO.ball alle geltenden Standards der Wasserindustrie erfüllt. Dies wird auch in einem Gutachten von Prof. Dr. Martin Exner, Institut für Hygiene und Öffentliche Gesundheit, Bonn, bestätigt. Eine Übersicht über die Testergebnisse und die technischen Spezifikationen der Membraneinheit finden Sie in der Validation.

Alle Produkte und Bauteile von LEGIO unterliegen strengen Qualitätskontrollen. Jedes Produkt wird einzeln auf seine Funktion und Wirksamkeit überprüft.

Haftungsausschluss:

Die in diesem Dokument angegebenen Informationen und Daten basieren auf unseren allgemeinen Erfahrungen und werden als korrekt angesehen. Sie werden nach bestem Wissen angegeben und sollen eine Richtlinie für die Auswahl und Verwendung unserer Produkte bieten. Da die Bedingungen, unter denen unsere Produkte möglicherweise verwendet werden, außerhalb unserer Kontrolle liegen, bilden diese Informationen keine Garantie für die endgültige Leistung des Produktes und wir übernehmen keine Haftung hinsichtlich der Verwendung unserer Produkte. Die Qualität unserer Produkte ist gemäß unserer Verkaufsbedingungen gewährleistet. Bestehende (gewerbliche, intellektuelle oder andere) Schutzrechte müssen beachtet werden.